

Περιγραφή

Ημισυνθετική αλοιφή υψηλής απόδοσης, χωρίς μέταλλα, για τις πιο αντίξοες συνθήκες χρήσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενική χρήση, με βάση ημισυνθετικό βασικό λάδι σε συνδυασμό με εξελεγμένα τεχνολογία προσθέτων και τα σύγχρονα στερεά λιπαντικά από τον κλάδο κεραμικών υψηλής τεχνολογίας.

Ιδιότητες

- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- αποτρέπει θορύβους φρένων
- αποτρέπει το κόλλημα και την ψυχρή συγκόλληση
- αποτρέπει την ολίσθηση
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- υπό όρους ανθεκτικό σε οργανικά οξέα και βάσεις
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο, καυτό νερό και στον ψεκασμό νερού

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	white
Βάση	synthetic oil, mineral oil
πυκνωτικό	anorganische Dickungsmittel und helle Festschmierstoffe
σημείο στάξης	keiner
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	as a separating paste -40 to 1400 °C
στατική διεύθυνση	~ 340
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	~ 100 mm ² /s
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	3800/4000 N DIN 51 350,4
αριθμοί τριβής - σπείρωμα	0,1 DIN 946
δοκιμή Pressfit (χωρίς ολίσθηση)	0,08 LFW-4
SRV (κύλινδρος / πλάκα, 450 N, 1.000 μm, 50 Hz, 2h)- αριθμός τριβής	0,10 - 0,13 μm Reibungszahl
Μορφή	Paste
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση μεγάλης καταπόνησης επιφανειών ολίσθησης κάθε είδους. Ιδίως σε χαμηλές ταχύτητες ολίσθησης και ταλαντευόμενες κινήσεις. Εκτός αυτού σε βιδωτές, κουμπωτές συνδέσεις και συνδέσεις τύπου



μπαγιονέτ από χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

Αποσύνδεση εξαρτημάτων καταπονημένων από την θερμοκρασία, π.χ. σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, τούρμπο και συστήματα πέδησης οχημάτων.

Αντιδιαβρωτική προστασία σε βίδες, πείρους, μπουλόνια, φλάντζες, άξονες και σημεία συναρμογής σε διωλιστήρια, μεταλλικές και τιμεντένιες κατασκευές, καθώς και στη ναυσιπλοΐα και στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.

Εφαρμογή

Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς υπολείμματα, ρύπους και υγρασία. Ψεκάστε την κατάλληλη ποσότητα στην καθαρισμένη επιφάνεια ανάλογα με τον τομέα χρήσης και την εφαρμογή. Οι τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος λαμβάνονται μετά την εξάτμιση του διαλύτη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 3419
DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.